

VBW**Sarokcsőfogó, Cső Ø: 1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810300 1/2
GTIN	4005887269003
Árucikk kategória	83E

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, 45°-ban hajlított, széles pofával. Teljes egészében kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, indukcióval edzett pofa.

Műszaki leírás

Teljes hossz	240 mm
Befogási tartomány	29 mm
Cső Ø	1/2 coll
Pofszög	45 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Indukcióval edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Recés anya Típus 1/2

810520 1/2