



Keményfém profilmaró készlet, Marók száma: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	795720 12
GTIN	4002395275564
Árucikk kategória	76H

Leírás

Kivitel:

Keményfém betétekkel; két éllel, homlok és palástvágó, 8 mm szárral.

Felhasználás:

Hornyok és profilok marásához keményfában, bevonattal ellátott lapokban, műanyagokban stb.

Tartalom:

- 1 élettörő maró 45°
- 2 saroklekerekítő maró r6 + r9
- 3 ívmaró r6 + r6,35 + r9,5
- 1 csapos lekerekítő maró
- 3 horonymaró 8 + 12+ 16 mm
- 1 sorjázó maró 14,3 mm
- 1 ékhoronymaró 11 mm/60°
- fa tokban

Műszaki leírás

Sorjázó marók száma	1
Trapézhorony marók száma	3
Saroklekerekítő marók száma	2

Síkbamarók száma	1
Horonymarók száma	2
Marók száma	12
Csapos lekerekítő marók száma	1
Élletőrő marók száma	1
Ékhorony marók száma	1
Szerszámananyag	HM
Csomagolás	Fa tok
Szár Ø	8 mm
Termék fajtája	Profilmaró