



## Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 5
GTIN	7610733086368
Árucikk kategória	63E

### Leírás

#### Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrésszel kiálló csavarfejekhez.

#### Felhasználás:

Hornyos anyaghoz a DIN 546 szerint.

#### Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

### Műszaki leírás

Lyuk Ø	2,8 mm
Penge Ø	5 mm
Teljes hossz	170 mm
Anyák	M2,5
Pengehossz	80 mm
Csapvastagság a	1 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó