



Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 6
GTIN	7610733086375
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrészrel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Csapvastagság a	1,2 mm
Penge Ø	6 mm
Lyuk Ø	3,7 mm
Teljes hossz	185 mm
Anyák	M3
Pengehossz	90 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó