

VBW**Csőfogó, Cső Ø: 1coll**

Rendelési adatok

Rendelés száma	810100 1
GTIN	4005887266309
Árucikk kategória	83E

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; nemesített, inductívan edzett pofa.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Befogási tartomány	42 mm
Cső Ø	1 coll
Pofszög	90 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Speciális szerszámacél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Recés anya Típus 1

810520 1