

**VBW****Csőfogó, Cső Ø: 1.1/2coll**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	810100 1.1/2
GTIN	4005887266408
Árucikk kategória	83E

## Leírás

**Kivitel:**

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél; nemesített, induktívan edzett pofa.

## Műszaki leírás

Befogási tartomány	59 mm
Teljes hossz	410 mm
Cső Ø	1.1/2 coll
Pofszög	90 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Speciális szerszámacél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

## Tartozék

Recés anya Típus 1.1/2	810520 1.1/2
------------------------	--------------

