



Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 9mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 9
GTIN	7610733086399
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrésszel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyaghoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Pengehossz	100 mm
Teljes hossz	205 mm
Csapvastagság a	2 mm
Anyák	M5
Penge Ø	9 mm
Lyuk Ø	5,3 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó