



Elektronikai csavarhúzó készlet Kraftform-Micro, Csavarhúzók száma: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	667170 12
GTIN	4013288192141
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel forgatható központosító sapkával és gyorsforgató felülettel. **Penge** speciális acélból.

Tartalom:

12 darabos textil felgöngyölhető tokban.

1-1 db lapos csavarhúzó 664600 sz. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3 méret.

1-1 db csavarhúzó Phillips-hez 668800 sz. 00 és 0 méret.

1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz 625770 sz. TX5 és TX6 méret.

1-1 db csavarhúzó belső hatszöghöz 627470 sz. 0,9; 1,5; 2 méret.

Figyelem:

A 25 darabos ESD „Big Pack” a shopban kapható a 669924 sz. 25 méret alatt.

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	12
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz

Gyártó jelölése	Kraftform Micro 12 Universal 1
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 0	668800 0
Lapos elektronikai csavarhúzó Pengeszélesség b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz profil TX6	625770 TX6
Lapos elektronikai csavarhúzó Pengeszélesség b 2,5 mm	664600 2,5
Lapos elektronikai csavarhúzó Pengeszélesség b 3 mm	664600 3
Elektronikai hatszög csavarhúzó 0,9 mm	627470 0,9
Lapos elektronikai csavarhúzó Pengeszélesség b 1,8 mm	664600 1,8
Elektronikai hatszög csavarhúzó 1,5 mm	627470 1,5
Lapos elektronikai csavarhúzó Pengeszélesség b 2 mm	664600 2
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 00	668800 00
Elektronikai hatszög csavarhúzó 2 mm	627470 2
Elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz profil TX5	625770 TX5