



Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 11mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 11
GTIN	7610733086405
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrészsel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Penge Ø	11 mm
Anyák	M6
Csapvastagság a	2,5 mm
Lyuk Ø	6,4 mm
Teljes hossz	220 mm
Pengehossz	110 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó