



Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 14
GTIN	7610733086412
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrésszel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Penge Ø	14 mm
Csapvastagság a	3 mm
Lyuk Ø	8,4 mm
Anyák	M8
Teljes hossz	240 mm
Pengehossz	120 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó