



Villanszerelő csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 4/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	667070 4/2
GTIN	7610733204557
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer bevonattal és ütésálló polipropilén maggal. Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 663000 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret.

1-1 db csavarhúzó Phillips-hez 668370 sz. 1 és 2 méret.

1 db 667077 sz. M méretű **szerszámtartó**.

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	6
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos csavarhúzó
Sorozat	Classic VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez, Classicteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668370 2
Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez, Classicteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668370 1
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663000 4
Szerszámtartó, falra rögzíthető Típus M	667077 M
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663000 5,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663000 2,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663000 3,5