



## Villanszerelő csavarhúzó készlet, 5 darabos laposhoz és Phillips-hez, csökkent penge Ø, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 3/2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	667230 3/2
GTIN	4013288164551
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

**Kisebb penge Ø, teljesen szigetelt 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. szerint.**

#### Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 663200 sz. 3,5; 4; 5,5 méret.

1-1 db csavarhúzó Phillips-hez 668620 sz. 1 és 2 méret.

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	5
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos csavarhúzó
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Termék fajtája	Csavarhúzó

### Tartozék

663200 5,5

Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel,  
Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5  
mm

Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel,  
Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm

663200 4

Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez, csökkentett penge  
Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony  
méret 2

668620 2

Szerszámtartó, falra rögzíthető Típus S

667077 S

Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez, csökkentett penge  
Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony  
méret 1

668620 1

Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel,  
Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5  
mm

663200 3,5