



Szegecsfejő, Szegecszár Ø-höz: 2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	744700 2
GTIN	4049002002694
Árucikk kategória	73U

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár, fényes fej. A speciális **edzett ütőfej** megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

Szabvány:

DIN 6435.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.

Műszaki leírás

Szegecszár Ø-höz	2 mm
Teljes hossz	100 mm
Fej Ø	3,5 mm
Szárvastagság (maximum)	10 mm
Termék fajtája	Szegecsfejő