



Szerelő csavarhúzó készlet, Alkatrészek száma: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	667400 11
GTIN	4013288000675
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból a különböző pengék befogásához. **6-szög penge** különleges acélból, rendkívül szívós különleges keménység mellett. Nikromatt krómozott felület, acélszürke élek.

Tartalma:

2 lapos penge: 4x0,6 / 6x1; 5x0,8 / 7x1,2

1 penge Phillips-hez: 1 méret / 2 méret

1 Pozidriv penge: 1 méret / 2 méret

3 hatszög penge: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 oldal gömbvégű fejjel)

3 penge Torx®-hoz: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Kraftform nyél 667410 sz.: 1 db

Tartalom:

Textil felgöngyölhető tok.

Műszaki leírás

Teljes hossz	175 mm
Tartalom (db)	11
Pengehossz	100 mm
Profil	6-szög rátűzőkulcs

Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos csavarhúzó
Gyártó jelölése	88/1
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Csavarhúzó penge belső hatszög csavarokhoz Hatszög 6 mm	667450 6
Csavarhúzó penge Phillips csavarokhoz Kereszthorony méret 1+2	667430 1+2
Kraftform nyél, külön	667410
Csavarhúzó penge Torx® csavarokhoz Torx® profil TX20+25	667460 TX20+25
Csavarhúzó penge Torx® csavarokhoz Torx® profil TX30+40	667460 TX30+40
Csavarhúzó penge mindkét végén hornyos fejű csavarokhoz Vágóél szélesség 5+7 mm	667420 5+7
Csavarhúzó penge Torx® csavarokhoz Torx® profil TX10+15	667460 TX10+15
Csavarhúzó penge belső hatszög csavarokhoz Hatszög 4 mm	667450 4
Csavarhúzó penge belső hatszög csavarokhoz Hatszög 5 mm	667450 5
Csavarhúzó penge Pozidriv csavarokhoz Kereszthorony méret 1+2	667440 1+2
Csavarhúzó penge mindkét végén hornyos fejű csavarokhoz Vágóél szélesség 4+6 mm	667420 4+6