



## Szegecsfejő, Szegecszár Ø-höz: 5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	744700 5
GTIN	4049002002724
Árucikk kategória	73U

### Leírás

**Kivitel:**

Nyolcszögletű szár, fényes fej. A speciális **edzett ütőfej** megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

**Szabvány:**

**DIN 6435.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.

### Műszaki leírás

Szegecszár Ø-höz	5 mm
Fej Ø	8,8 mm
Teljes hossz	110 mm
Szárvastagság (maximum)	14 mm
Termék fajtája	Szegecsfejő