

**Kraftform Kompakt VDE készlet, Alkatrészek száma: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	667260 18
GTIN	4013288191083
Árucikk kategória	63H

Leírás**Kivitel:**

Kraftform markolat 154 mm hosszú **cserélhető pengékkel (kapcsolószekrény kulcsokkal), 1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** szerint és fáziskeresővel (250 V-ig VDE 0680/6 szerint) stabil összehajtogatható textil tokban tépőzárral és övbújtatóval.

Tartalma:

Lapos penge: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Pengék Phillips-hez: PH1 és PH2

Pozidriv pengék: PZ1 és PZ2

Philips lapos (kombi profil): PH/S1 és PH/S2 (kombi profil)

Pozidriv lapos (kombi profil): PZ/S1 és PZ/S2 (kombi profil)

Négyszög: 8 mm és 1/4 col (89 mm hosszú)

Háromszög: 9 mm (89 mm hosszú)

Kettős toll: (89 mm hosszú)

Fáziskereső 665030 sz.: 3 méret

Kraftform markolat cserélhető pengékhez 667411 sz.: 1 méret

Műszaki leírás

Tartalom (db)	18
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Pozidriv csavarhúzó

Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Phillips / lapos
Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv / lapos
Profil	Duplatollú kulcs
Profil	3-szög dugókulcs
Profil	4-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Gyártó jelölése	KK VDE 18 Universal 1
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forgatható sapka	nem
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Kraftform nyél, VDE, külön Típus 1

667411 1