



## Szerelő csavarhúzó készlet racsni funkcióval, Alkatrészek száma: 7



### Rendelési adatok

Rendelés száma	667405 7
GTIN	4013288156266
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból a különböző pengék befogásához. **6-szög penge** különleges acélból, rendkívül szívós különleges keménység mellett. Nikromatt krómozott felület, acélszürke élek.

Markolat **racsni funkcióval** (jobbos-, balos meghúzás és fix állás).

#### Tartalma:

1 lapos penge: 4x0,6 / 6x1

1 penge Phillips-hez: 1 méret / 2 méret

1 Pozidriv penge: 1 méret / 2 méret

1 6-szög penge: 4 / 5 mm

2 penge Torx®-hoz: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Kraftform nyél racsnival: 1 db

#### Tartalom:

Felgöngyölhető textil tok.

### Műszaki leírás

Tartalom (db)	7
---------------	---

Pengehossz	100 mm
Teljes hossz	175 mm
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Termék fajtája	Csavarhúzó

## Tartozék

Csavarhúzó penge Torx® csavarokhoz Torx® profil TX30+40	667460 TX30+40
Csavarhúzó penge belső hatszög csavarokhoz Hatszög 4 mm	667450 4
Csavarhúzó penge Torx® csavarokhoz Torx® profil TX20+25	667460 TX20+25
Csavarhúzó penge Torx® csavarokhoz Torx® profil TX10+15	667460 TX10+15
Csavarhúzó penge belső hatszög csavarokhoz Hatszög 6 mm	667450 6
Csavarhúzó penge Phillips csavarokhoz Kereszthorony méret 1+2	667430 1+2
Csavarhúzó penge belső hatszög csavarokhoz Hatszög 5 mm	667450 5
Csavarhúzó penge mindkét végén hornyos fejű csavarokhoz Vágóél szélesség 5+7 mm	667420 5+7
Csavarhúzó penge Pozidriv csavarokhoz Kereszthorony méret 1+2	667440 1+2
Csavarhúzó penge mindkét végén hornyos fejű csavarokhoz Vágóél szélesség 4+6 mm	667420 4+6