



Csavarhúzó készlet, Csavarhúzók száma: 4/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	667270 4/2
GTIN	4013288101891
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel. Üthető vég és kulcsos rásegítés (a lapos 3,5 méret kivételével). Nyél végéig átmenő 6-szög **penge** speciális acélból (a lapos 3,5 méretnél nem megy a nyél végéig).

Tartalom:

6 darabos.

1-1 db lapos csavarhúzó 660300 sz. 3,5; 4,5; 5,5; 7 méret.

1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668300 sz. 1; 2 méret.

Műszaki leírás

Működtető hatszög	igen
Csavarhúzók száma	6
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos csavarhúzó
Gyártó jelölése	932/6
Ütőfej	igen, a lapos 3,5 méret kivételével
Markolat kivitele	ütésálló műanyag integrált puha felületekkel (a 3,5 lapos méret kivételével)

Nyel anyaga	ütésálló műanyag
Végigmenő penge	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 3,5 mm	660300 3,5
Csavarhúzó Phillips-hezűthető véggel Kereszthorony méret 2	668300 2
Csavarhúzó Phillips-hezűthető véggel Kereszthorony méret 1	668300 1
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 4,5 mm	660300 4,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 5,5 mm	660300 5,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 7 mm	660300 7