



## Sarokcsőfogó gyorsállítással, Cső Ø: 1 coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	810750 1
GTIN	4049002099830
Árucikk kategória	86A

### Leírás

#### Kivitel:

Svéd alak, 45°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt. Rendkívül felhasználóbarát munkavégzés a szabadalmaztatott **időtakarékos gyorsállítással** és integrált becsípődés elleni védelemmel a zúzódások elkerülése érdekében. S-pofával a cső hárompontos felfekvéséhez. Markolat **csúszásgátló műanyag bevonattal**.

#### Szabvány:

**DIN 5234**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	42 mm
Cső Ø	1 coll
Teljes hossz	325 mm
Pofszög	45 fok
Markolat kivitele	csúszásgátló műanyag bevonattal
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
Szabvány	DIN 5234
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

