



Szegecs húzó, Szegecszár Ø-höz: 3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	744600 3
GTIN	4024089057812
Árucikk kategória	73U

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár, fényes fej. A speciális **edzett ütőfej** megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

Szabvány:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.

Műszaki leírás

Szegecszár Ø-höz	3 mm
Szárvastagság (maximum)	10 mm
Furatméret	3,5 mm
Teljes hossz	100 mm
Termék fajtája	Szegecs húzó