



Sarokcsőfogó gyorsállítással, Cső Ø: 2coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	810750 2
GTIN	4049002104237
Árucikk kategória	86A

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 45°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt. Rendkívül felhasználóbarát munkavégzés a szabadalmaztatott **időtakarékos gyorsállítással** és integrált becsípődés elleni védelemmel a zúzódások elkerülése érdekében. S-pofával a cső hárompontos felfekvéséhez. Markolat **csúszásgátló műanyag bevonattal**.

Szabvány:

DIN 5234

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.

Műszaki leírás

Teljes hossz	560 mm
Befogási tartomány	70 mm
Cső Ø	2 coll
Pofszög	45 fok
Markolat kivitele	csúszásgátló műanyag bevonattal
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
Szabvány	DIN 5234
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

