

RIDGID
Peddinghaus**Egykezes csőfogó mozgó szorítópozával, Cső Ø: 1.1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810870 1.1/2
GTIN	095691103482
Árucikk kategória	83R

Leírás**Kivitel:**

Közvetlenül és gyorsan beállítható a rugós megtámasztású kampós pozával köszönhetően. Markolat robusztus gömbgrafitos öntvényből, pirosra festett. Éles, tisztán megmunkált szorítópozával.

Előny:

- **Tényleges egykezes használat**
- **Gyors, racsniszerű munkavégzés**
- **Gyors és biztonságos rögzítés**

Felhasználás:

Ráhúzáskor a pozával fixen a csőhöz nyomódnak és a markolat megemelésekor automatikusan oldódnak.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	48 mm
Cső Ø	1.1/2 coll
Teljes hossz	250 mm
Nyél anyaga	Gömbgrafitos öntvény
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

