

VBW**Sarokcsőfogó, Cső Ø: 1/2coll****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 810700 1/2 |
| GTIN | 4005887270801 |
| Árucikk kategória | 83E |

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45 -ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

VBW a cső három- ill. négyponthoz történő felfekvéséhez. Hatszög kötőelemeket és lapos munkadarabokat deformálódás nélkül biztonságosan meg lehet fogni vele. Markolat **csúszásgátló műanyag** bevonattal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, inductívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Befogási tartomány | 39 mm |
| Cső Ø | 1/2 coll |
| Teljes hossz | 240 mm |
| Pofszög | 45 fok |
| Markolat kivitele | csúszásgátló műanyag bevonattal |
| Gyártási eljárás | teljesen kovácsolt |
| Pofa nemesítés | Induktívan edzett |
| Fogó anyaga | Króm-vanádium acél |
| Svéd alak | igen |
| Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |

