

**HOLEX****Sarokcsőfogó S alakú pofával, Cső Ø: 3coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810500 3
GTIN	4045197237491
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45°-ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

**HOLEX S-pofával** a cső hárompontos felfekvéséhez. Markolat **csúszásgátló** műanyag bevonattal.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	630 mm
Befogási tartomány	110 mm
Cső Ø	3 coll
Pofszög	45 fok
Markolat kivitele	csúszásgátló műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
S pofa	igen
Svéd alak	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

---

## Tartozék

Recés anya Típus 2

810520 2