

**HOLEX****Egykezes csőfogó öntöttvas markolattal, Cső Ø: 3coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810850 3
GTIN	4045197377548
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

A rugóterhelésű horogpofa, mely egy bordázott csavarral állítható, az oldalakon lévő skála segítségével gyors előbeállítást tesz lehetővé a mindenkori cső Ø-re.

Perlites **temperöntvény** nyél, pirosra festett.

**Felhasználás:**

A rugóterhelésű szorítópofák következtében racsnyszerű munkára van lehetőség. A pofák meghúzáskor szorosan a csőhöz nyomódnak és a markolat megemelésekor azonnal oldanak (egykezes kezelés).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	600 mm
Cső Ø	3 coll
Befogási tartomány	90 mm
Nyél anyaga	perlites temperöntvény
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó