

VBW**Sarokcsőfogó, Cső Ø: 1 coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810700 1
GTIN	4005887270900
Árucikk kategória	83E

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45 -ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

VBW a cső három- ill. négyponthoz történő felfekvéséhez. Hatszög kötőelemeket és lapos munkadarabokat deformálódás nélkül biztonságosan meg lehet fogni vele. Markolat **csúszásgátló műanyag** bevonattal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, inductívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.

Műszaki leírás

Teljes hossz	315 mm
Cső Ø	1 coll
Befogási tartomány	55 mm
Pofszög	45 fok
Markolat kivitele	csúszásgátló műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
Svéd alak	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

