



## Huzalcsupaszító fogó, krómozott, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	728735 160
GTIN	4003773039570
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Hajlított pofák V alakú éllel (max. 5 mm külső Ø-ig). Besüllyesztett illeszték játégmentes mozgással és nyitórugóval. Állítócsavarral a keresztmetszet beállításához.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, sülllesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Él alak	Prizmás vágóél
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
nyitórugóval	igen
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

