

**HOLEX****Huzalcsupaszító fogó, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	728740 160
GTIN	4045197166586
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Hajlított pofák V alakú éllel (max. 5 mm külső Ø-ig). Besüllyesztett illeszték játégmentes mozgással és nyitórugóval. Állítócsavarral a keresztmetszet beállításához.

Fogó matt fényű, száruk műanyag bevonattal.

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	160 mm
Él alak	Prizmás vágóél
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	fényes
nyitórugóval	igen
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

