

**Weidmüller** **Huzalcsupaszító fogó STRIPAX®, Vezeték keresztmetszet: 16mm<sup>2</sup>****Rendelési adatok**

Rendelés száma	728645 16
GTIN	4008190183875
Árucikk kategória	73H

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.

A felső **markolathéj levehető**, ezáltal változtatható a markolat mérete nagy ill. kis méretű kezekhez (6UL mérettől). **Részleges csupaszítás is lehetséges.**

**Alkatrész:**

Tartalék kés a 728710 sz. alatt kapható.

**Műszaki leírás**

Vezeték keresztmetszet	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Teljes hossz	190 mm
Gyártó jelölése	Stripmax 16
Termék fajtája	Vágó fogó

**Tartozék**

Kés automata huzalcsupaszító fogóhoz Vezeték  
keresztmetszet 16/N mm<sup>2</sup>

---

728710 16/N