

Garant**Huzalcsupaszító fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	728755 160
GTIN	4045197501653
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:

Hajlított pofák V alakú élekkel (max. 5 mm külső Ø-ig). Besüllyesztett illeszték játégmentes mozgással és nyitórugóval. Állítócsavarral a keresztmetszet beállításához.

Többkomponensű anyaggal bevont száruk, **1000V-ig szigetelt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Krómozott fogó.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Él alak	Prizmás vágóél
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Szénacél (C70)
Felület	krómozott
nyitórugóval	igen
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához	igen

Termék fajtája

Vágó fogó