



## Automata huzalcsupaszító fogó, Vezeték keresztmetszet: 0,03-2,08mm<sup>2</sup>



### Rendelési adatok

Rendelés száma	728700 0,03-2,08
GTIN	4003773048077
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Barnított fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Előny:**

A szigetelőanyag szilárdságától és méretezésétől függetlenül használható. Nem nyomja össze vagy deformálja a kábel végét. Könnyen járó mechanika. Cserélhető kés.

**Felhasználás:**

Az összes egy- vagy többeres elektromos kábel jó minőségű, sérülésmentes csupaszításához, különösen nehezen megmunkálható szigetelésekhez (pl. Teflon®). Kábelvezetővel és hosszirányú ütközővel.

### Műszaki leírás

Vezeték keresztmetszet	0,03 - 2,08 mm <sup>2</sup>
Teljes hossz	195 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

### Tartozék

Tartalék rugó készlet3 darabos	728701
--------------------------------	--------

