



Csavarhúzó Phillips-hez, Kraftform nyéllel, Kereszthorony méret: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	667700 2
GTIN	4013288102195
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart. **Penge** speciális acélból, legjobb keménység különleges szívósság mellett; **hegyek gyémántbevonattal**. Nikromatt krómozott felület.

Csavar Ø-höz: 3,1 – 5,2 mm

Pengehossz: 100 mm

Teljes hossz: 205 mm

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez: 10 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	205 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	10 mm
Pengehossz	100 mm
Kereszthorony méret	2
Csavar Ø-höz	3,1 – 5,2 mm
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez