



## Csapszegkiütő markolattal, Hegy Ø: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	747100 10
GTIN	3148511594582
Árucikk kategória	73R

### Leírás

#### Kivitel:

Köracél hengeres tuskéval, edzett. „Csillapító” biztonsági nyél a nagyobb kényelem és pontosság érdekében. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást.

### Műszaki leírás

Szár Ø S	14 mm
Hegy Ø	10 mm
Teljes hossz L1	230 mm
Tüskehossz L2	100 mm
Nyél	csillapító többkomponensű bevonat
Ütőfej kivitele	speciális ütőfej nemesítés
Nemesítés	edzett
Alapanyag	Köracél
Termék fajtája	Csapszegkiütő