

**HOLEX****Csapszegkiütő vezetőpersellyel, Hegy Ø: 2,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	748000 2,4
GTIN	2050001006752
Árucikk kategória	72C

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. **0,9 – 3,9 méret** szabad vezetőpersellyel – **4,9 + 5,9 méret fix szárral.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	92 mm
Hegy hossza	21 mm
Hegy Ø	2,4 mm
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Csapszegkiütő