



Csapszegkiütő, normál minőség, festett, Hegy Ø D: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	747000 10
GTIN	4049002002885
Árucikk kategória	73U

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tuskéval. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges Ø megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Szabvány:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium légedzett acélból, festett.

Műszaki leírás

Szár Ø S	12 mm
Teljes hossz L1	150 mm
Hegy Ø D	10 mm
Tüskehossz L2	50 mm
Szabvány	DIN 6450 C
Alapanyag	Króm-vanádium légedzett acél
Felület	festett
Termék fajtája	Csapszegkiütő