



Csapszegkiütő markolattal, Hegy Ø: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	746940 6
GTIN	7610733254934
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tuskéval. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges Ø megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél különleges minőségben (vagyis maximális hegykeménység – kb. 59 HRC – különleges szívósság mellett), krómozott. Markolat bőrbarát elasztomer bevonattal.

Műszaki leírás

Hegy Ø	6 mm
Teljes hossz	205 mm
Hegy hossza	82 mm
Nyel	műanyag nyél bőrbarát elasztomer bevonattal
Hegykeménység	59 HRC
Ütőfej kivitele	Speciálisan nemesített
Alapanyag	Extra króm-vanádium acél különleges minőségben
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csapszegkiütő

