



## Csapzegkiütő készlet markolattal, ABS műanyag dobozban, Csapzegkiütők száma: 6



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 746950 6      |
| GTIN              | 7610733254958 |
| Árucikk kategória | 73B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tuskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges  $\varnothing$  megakadályozza a csapzegkiütő beszorulását a furatba.

#### Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél különleges minőségben (vagyis maximális hegykeménység – kb. 59 HRC – különleges szívósság mellett), krómozott. Markolat bőrbarát elasztomer bevonattal.

#### Tartalma:

1-1 db 746940 sz. csapzegkiütő: 2; 3; 4; 5; 6; 8 méret

### Műszaki leírás

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Csapzegkiütők száma | 6            |
| Termék fajtája      | Csapzegkiütő |

### Tartozék

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Csapszegkiütő markolattal Hegy Ø 4 mm | 746940 4 |
| Csapszegkiütő markolattal Hegy Ø 2 mm | 746940 2 |
| Csapszegkiütő markolattal Hegy Ø 6 mm | 746940 6 |
| Csapszegkiütő markolattal Hegy Ø 5 mm | 746940 5 |
| Csapszegkiütő markolattal Hegy Ø 8 mm | 746940 8 |
| Csapszegkiütő markolattal Hegy Ø 3 mm | 746940 3 |