

**HOLEX****Csapszegkiütő vezetőpersellyel, Hegy Ø: 3,9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	748000 3,9
GTIN	2050001006783
Árucikk kategória	72C

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. **0,9 – 3,9 méret** szabad vezetőpersellyel – **4,9 + 5,9 méret fix szárral.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél.

**Műszaki leírás**

Hegy hossza	30 mm
Hegy Ø	3,9 mm
Teljes hossz	100 mm
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Csapszegkiütő