

**HOLEX****Csapszegkiütő vezetőpersellyel, Hegy Ø: 4,9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	748000 4,9
GTIN	2050001010353
Árucikk kategória	72C

**Leírás****Kivitel:**

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. **0,9 – 3,9 méret** szabad vezetőpersellyel – **4,9 + 5,9 méret fix szárral.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél.

**Műszaki leírás**

Hegy hossza	34 mm
Teljes hossz	102 mm
Hegy Ø	4,9 mm
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Csapszegkiütő