



Csapszegkiütő készlet műanyag tartóban, különleges minőség porszórt bevonattal, Csapszegkiütők száma: 6



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 746930 6 |
| GTIN | 7610733243105 |
| Árucikk kategória | 73B |

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tuskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges \varnothing megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy – kb. 59 HRC – kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott és **porszórt**.

Tartalma:

1-1 db csapszegkiütő: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------|
| Csapszegkiütők száma | 6 |
| Termék fajtája | Csapszegkiütő |

Tartozék

Csapszegkiütő, különleges minőségporszórt bevonattal
Hegy Ø D 8 mm

746920 8

Csapszegkiütő, különleges minőségporszórt bevonattal
Hegy Ø D 4 mm

746920 4

Csapszegkiütő, különleges minőségporszórt bevonattal
Hegy Ø D 2 mm

746920 2

Csapszegkiütő, különleges minőségporszórt bevonattal
Hegy Ø D 6 mm

746920 6

Csapszegkiütő, különleges minőségporszórt bevonattal
Hegy Ø D 3 mm

746920 3

Csapszegkiütő, különleges minőségporszórt bevonattal
Hegy Ø D 5 mm

746920 5