



Svédcsavarkulcs megfordítható pofával, Teljes hossz: 255mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	813930 255
GTIN	7314150056361
Árucikk kategória	83F

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus markolattal termoplasztikus elasztomerből. Pofaállás 15°. Süllyesztékben kovácsolt, edzett és krómozott. A **svédcsavarkulcsból** a mozgatható, fogazott pofa megfordításával **csőfogó** lesz. A fogazott pofa induktívan edzett és biztonságos fogást garantál.

Szabvány:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Műszaki leírás

Maximális kulcsnyílás	33 mm
Teljes hossz	255 mm
Teljes hossz	10 coll
Súly	430 g
Szabvány	ISO 6787
Szabvány	ASME B107.8M-2003
Pofaállás	15 fok
Gyártási eljárás	precíziósan edzett és rozsdavédelemmel kezelt
Alapanyag	Nagyteljesítményű acél ötvözet
Felület	krómozott
szikramentes	nem

Megfordítható pofák	igen
Skálázás	igen
Racsnifunkció	nem
Markolat köpeny	igen
Termékfajtája	Svédcsavarkulcs