

HOLEX**Csővágó 1 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 1.1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	815030 1.1/4
GTIN	4045197382702
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Test kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerekek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

Felhasználás:

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

A vágás során a külső sorját automatikusan lehengereli. A vágás után egyből menetet lehet vágni.

Műszaki leírás

Vágókerék Ø	25 mm
Vágókerék szélessége	14 mm
Külső cső Ø-höz	1/8 – 1.1/4 coll
Vágókerék furat	7,6 mm
Vezetőgörgők száma	2
Vágókerekek száma	1
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Tartalék vágókerékacélcsövekhez Csővágóhoz 1.1/4 coll	815230 1.1/4
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35