

**HOLEX****Csővágó 1 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	815030 4
GTIN	4045197524515
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

**Test** kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerekek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

**Felhasználás:**

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

A vágás során a külső sorját automatikusan lehengereli. A vágás után egyből menetet lehet vágni.

**Műszaki leírás**

Vágókerék szélessége	23 mm
Külső cső Ø-höz	2 – 4 coll
Vágókerék furat	9,7 mm
Vágókerék Ø	41 mm
Vezetőgörgők száma	2
Vágókerekek száma	1
Termék fajtája	Csővágókhoz

