



## Üvegszálás kábelbehúzó szál Kati® Blitz compact műanyag dobozban, Szálhossz: 50m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	814870 50
GTIN	4044489018503
Árucikk kategória	86A

### Leírás

#### Kivitel:

**3 mm** vastag üvegszálás szalag, **tolásnál stabil** és mégis **nagyon rugalmas**; ideális bonyolult kábelbehúzáshoz már lefektetett csövekbe vagy sok csőhajlat esetén.

Mindkét oldalon ragasztott M5 menetes záróhüvely választhatóan rugós megvezető fejek, behúzó harisnya vagy vonószem rögzítéséhez. 30 mm rádiuszig lehetséges.

#### Tartalom:

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül műanyag dobozban tárolva: 2 rugós megvezető fej Ø 7 és Ø10mm, 5 vonószem, 1 kábelbehúzó harisnya Ø 6 – 9 mm kábelhez, 5 záróhüvely, 3 összekötő hüvely, 1 speciális ragasztó 3 g, 1 Power Disk.

### Műszaki leírás

Szalaghossz	50 m
Behúzószál maximális terhelése	5 kN
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése	1 kN
Termék fajtája	Kábelbehúzó szerszám

### Tartozék

Kábelsíkósító	814760
Rugós golyósfej M5 Fej Ø 7 mm	814720 7
Kábelbehúzó harisnya M5 Típus 10	814710 10
Rugós golyósfej M5 Fej Ø 10 mm	814720 10
Kezdőkörte M5, füllel	814730
Easy Grip tolómarkolat	814775
Kábelbehúzó harisnya M5 Típus 6	814710 6
Kezdő hüvely M5	814740
Ragasztó	814750