



Csavarhúzó Phillips-hez üthető véggel, Kereszthorony méret: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	668300 3
GTIN	4013288017758
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **integrált puha felületekkel** (a 4-es méret kivételével) és **üthető véggel. 6-szög penge a nyél végéig átmenő**, szívós, speciális acélból, 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek.

Felhasználás:

Csavarhúzó Phillips-hez DIN 7962 1. lap szerinti kereszthornyú csavarokhoz (Phillips Recess-hez is)

Csavar Ø-höz: 5,3 – 7,2 mm

Pengehossz: 150 mm

Teljes hossz: 262 mm

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez: 13 mm

Műszaki leírás

Csavar Ø-höz	5,3 – 7,2 mm
Kereszthorony méret	3
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	13 mm
Teljes hossz	262 mm
Pengehossz	150 mm
Gyártó jelölése	917 SPH
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Ütőfej	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

