



Csavarhúzó Phillips-hez üthető véggel, Kereszthorony méret: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	668300 4
GTIN	4013288017765
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **integrált puha felületekkel** (a 4-es méret kivételével) és **üthető véggel. 6-szög penge a nyél végéig átmenő**, szívós, speciális acélból, 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek.

Felhasználás:

Csavarhúzó Phillips-hez DIN 7962 1. lap szerinti keresztornyú csavarokhoz (Phillips Recess-hez is)

Csavar Ø-höz: 7,3 – 12,7 mm

Pengehossz: 200 mm

Teljes hossz: 317 mm

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez: 16 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	317 mm
Pengehossz	200 mm
Kereszthorony méret	4
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	16 mm
Csavar Ø-höz	7,3 – 12,7 mm
Gyártó jelölése	917 SPH
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Ütőfej	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

