



Csővágó 1 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 1.1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	815000 1.1/4
GTIN	4018754241880
Árucikk kategória	83A

Leírás

Kivitel:

Test kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerekek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

Felhasználás:

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

A vágás során a külső sorját automatikusan lehengeti. A vágás után egyből menetet lehet vágni.

Vágókerék Ø: 25 mm

Vágókerék szélessége: 14 mm

Vágókerék furat: 7,5 mm

Külső cső Ø-höz: 1/8 – 1.1/4 coll

Műszaki leírás

Vágókerék furat	7,5 mm
Vágókerék Ø	25 mm
Vágókerék szélessége	14 mm
Külső cső Ø-höz	1/8 – 1.1/4 coll
Vezetőgörgők száma	2
Vágókerekek száma	1
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Tartalék vágókerékacélcsövekhez Csővágóhoz 1.1/4 coll	815200 1.1/4