



## Huzalcsupaszító oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	728780 160
GTIN	4003773040279
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Indukciósan edzett precíziós élek (kb. 60 HRC) lágy huzalhoz. Precíziós lyukak egyeres (tömör) 1,5 és 2,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez. Szárak vastagfalú markolattal, **1000V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**

#### Felhasználás:

Ideális villanszerelési munkákhoz.

#### Alapanyag:

Speciális szerszámacél, krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

### Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	160 mm
Vezeték Ø csupaszítása	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték Ø csupaszítása	2,5 mm <sup>2</sup>
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

Termék fajtája

Vágó fogó