



## Csővágó 1 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 2coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	815000 2
GTIN	4018754241897
Árucikk kategória	83A

### Leírás

#### Kivitel:

**Test** kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerekek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

#### Felhasználás:

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

A vágás során a külső sorját automatikusan lehengeti. A vágás után egyből menetet lehet vágni.

Vágókerék Ø: 32 mm

Vágókerék szélessége: 19 mm

Vágókerék furat: 9 mm

Külső cső Ø-höz: 1/8 – 2 coll

### Műszaki leírás

Vágókerék szélessége	19 mm
Vágókerék Ø	32 mm
Külső cső Ø-höz	1/8 – 2 coll
Vágókerék furat	9 mm
Vezetőgörgők száma	2
Vágókerekek száma	1
Termék fajtája	Csővágókhoz

**Tartozék**

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54 mm	814920 54
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Tartalék vágókerékacélcsövekhez Csővágóhoz 2 coll	815200 2
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54E mm	814920 54E