

**Villanszerelő vezetékező fogó, polírozott, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	728784 160
GTIN	4003773034971
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

Felhasználás:

Megfogáshoz, vágáshoz és csupaszításhoz, valamint érvéghüvely préseléshez.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Max. vágható huzal Ø	2,5 mm
Teljes hossz	160 mm
Vezeték Ø csupaszítása	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²
Súly	112 g
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	Feketére foszfátózott
Fej	Polírozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

